



GV251100

Optionele toebehoren

Optionele toebehoren

#### vacumeerlade Minimalistic series

60 x 14 cm

GV251100

#### Highlights

Integreerbaar in een 14 cm hoge meubelnis  
Hygiënische inox vacumeerkamer, benutbare hoogte tot 95 mm  
3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%  
3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%  
Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer  
Vlak inbouw  
Greeploze warmhoudlade  
Push-to-open openingssysteem

#### Toepassingen

Vacumeren voor sous-vide koken.  
Vacumeren voor snel marineren en aromatiseren.  
Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.  
Vacumeren van recipiënten buiten de kamer.  
Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

#### Bediening

Bediening door middel van tiptoetsen.

#### Uitrusting


Netto-inhoud 7 liter.  
Belading max. 10 kg.  
Maximale grootte van de vacumeerzakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.  
3 warmteverzegelingsniveaus voor verschillende diktes zakken.  
Verzegelingsstrook, antikleeflaag, uitneembaar.  
Deksel uit veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.  
Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, inzetbaar.  
Bruikbare ruimte in kamer, (B) 275 mm x (D) 210 mm.  
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.  
Droogprogramma voor de vacuümpomp.

#### Installatievoorschriften

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.  
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.  
Installatie van GO/GS/GM/GC direct boven de lade zonder tussenbodem.  
Laden die boven een vaatwasser worden geïnstalleerd, hebben een specifieke nis nodig.  
Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.  
Speciale accessoires (bestellen als reserveonderdelen):  
Onderdeelnr. 00578813 vacuümszakken, klein  
Onderdeelnr. 00578814 vacuümszakken, groot.

#### Aansluiting

Aansluitwaarde: 0.32 kW  
Aansluitkabel 1.50 m met stekker.



A: Toegankelijke elektrische aansluiting

Afmeting in mm